

300M Morsetto universale, Passante, 17 mm Foro, 28 mm Max Flangia



CODICE A CATALOGO

30017MM

CARATTERISTICHE

Morsetto universale per travi metalliche standard

Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod

Including set screw and lock nut



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 389505

Materiale: Ghisa

Finitura: Elettrozincato

Tipo di foro: Semplice

Dimensione del foro (HS): 17 mm

Spessore della flangia (FT): 28 mm Max



A.: 30 mm

Coppia (TQ): 14 N·m Min

Carico statico: 5500N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La vite di fermo deve essere stretta e serrata sul lato inclinato della trave a I.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

