

325M Aggancio trave laterale in acciaio, HD, 11 mm Foro



CODICE A CATALOGO

325M10HD

CARATTERISTICHE

Si fissa alla parete o sul lato di un travetto per sostenere una barra filettata con gancio

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 589295

Materiale: Acciaio

Finitura: Zincata a caldo

Dimensione del foro (HS): 11 mm

Altezza (H): 50 mm

Lunghezza (L): 50mm

Larghezza (W): 50 mm



Spessore (T): 5 mm

Carico statico: 2000N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Seguire il taglio e la forza di estrazione consigliati dal produttore del dispositivo di fissaggio quando si esegue il fissaggio alla struttura. Il dispositivo di fissaggio non è incluso.

Installare in conformità con le vigenti disposizioni del codice.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

