

325M Aggancio trave laterale in acciaio, HD, 14 mm Foro



CODICE A CATALOGO

325M12HD

CARATTERISTICHE

Si fissa alla parete o sul lato di un travetto per sostenere una barra filettata con gancio

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 589296

Materiale: Acciaio

Finitura: Zincata a caldo

Dimensione del foro (HS): 14 mm

Altezza (H): 50 mm

Lunghezza (L): 50mm

Larghezza (W): 50 mm



Spessore (T): 6 mm

Carico statico: 3000N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Seguire il taglio e la forza di estrazione consigliati dal produttore del dispositivo di fissaggio quando si esegue il fissaggio alla struttura. Il dispositivo di fissaggio non è incluso.

Installare in conformità con le vigenti disposizioni del codice.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

