

# nVent CADDY Superklip, 50,5–55,5 mm OD, 2" tubo di rame



## CODICE A CATALOGO

**389013**

## CARATTERISTICHE

Si chiude e si blocca automaticamente all'inserimento di una tubazione, un tubo o un cavo

Morsetto monopezzo per installazione rapida e facile

Fissare con viti da legno, viti con doppia filettatura con o senza collare, chiodi con collare, barre filettate, piastra di montaggio o staffa per pistola sparachiodi

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 389013

Materiale: Xenoy®

Temperatura: -25 to 90 °C



Diametro esterno (OD): 50.5 - 55.5 mm

Dimensioni tubo di rame: 2"

B: 23 mm

C: 78.7 mm

Carico statico: 400N



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

