

4G24H Clip a torsione con foro normale a 90°, CADDY ARMOUR, Grigio, 5,8 mm Foro, 1,5 mm Max Flangia, 24 mm Telaio



CODICE A CATALOGO

4G24H

CARATTERISTICHE

Fornisce un fissaggio per assemblaggi nVent CADDY Speed Link, cavi, ganci a S o catene dalla griglia a T

Installazione a torsione veloce, facile e sicura

Progettato per ridurre i graffi sulla griglia a T

Per l'installazione non è richiesto alcuno strumento



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 170490

Materiale: Acciaio armonico

Finitura: nVent CADDY Armour


Colore: Grigio

Dimensione del foro (HS): 5.8 mm

Spessore della flangia (FT): 1.5 mm Max

Dimensioni della griglia a T: 24mm

Carico statico: 180N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

