


4G24 Clip a torsione con perno, CADDY ARMOUR, Grigio, 25 mm Vite, 1,5 mm Flangia, 24 mm Telaio



CODICE A CATALOGO

4G24M25

CARATTERISTICHE

Sostiene gli impianti elettrici dal telaio a T per controsoffitti

Per l'installazione non è richiesto alcuno strumento

Installazione a torsione veloce, facile e sicura

Progettato per ridurre i graffi sulla griglia a T

Il dado è venduto separatamente



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 171730

Materiale: Acciaio armonico; Acciaio

Finitura: nVent CADDY Armour

Colore: Grigio


Lunghezza della vite (L): 25mm

Spessore della flangia (FT): 1.5 mm

Dimensioni della griglia a T: 24mm

Diametro della vite (Sc): 6

Carico statico: 220N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

