


# Clip per flangia da fissare a martello, montaggio con vite verticale, 3–8 mm Flangia, M6 Vite



## CODICE A CATALOGO

**4H24IM11**

## CARATTERISTICHE

Può essere utilizzato per sostenere scatole, impianti o altre applicazioni da flange delle travi

Il perno filettato prigioniero riduce la necessità di altri elementi di ferramenta

Adatto alla maggior parte delle travi

Per l'installazione è necessario solo un martello

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 170140

Materiale: Acciaio armonico; Acciaio


Finitura: nVent CADDY Armour; Elettrozincato

Spessore della flangia (FT): 3 - 8 mm

Diametro della vite (Sc): 6

Lunghezza della vite (L): 11mm

Carico statico: 150N



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

