

Clip passerella portacavi a barra, M4, M6, M8, M10, M12 Barra



CODICE A CATALOGO

4Z34CTS

CARATTERISTICHE

Sostiene passerelle portacavi larghe fino a 100 mm

Maggiori capacità e opzioni applicative combinando i prodotti 4Z e 6Z in un'unica offerta migliorata ed efficiente



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 172950

Materiale: Acciaio armonico

Finitura: nVent CADDY Armour

Dimensione barra (RS): M4;M6;M8;M10;M12

Dimensione del filo: 3.9 - 4.8 mm

Spessore della flangia (FT): 3.0 - 9.5 mm


A.: 68 mm

X: 35 x 6.5 mm

Carico statico: 90N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La clip 4Z installata su un tondino liscio da 3/8" (10mm) ha un carico statico di 15lb (67N) nella direzione F2.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

