

Kit morsetto 5000, Acciaio, HD, 400 mm, 3–30 mm Flangia


CODICE A CATALOGO

5400HD

CARATTERISTICHE

Sistema con profilo a C

Comprende un morsetto e un profilo



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 335010

Materiale: Acciaio

Finitura: Zincata a caldo

Lunghezza (L): 400mm



Tipo di profilato: E5

Dimensione barra (RS): 10

Spessore della flangia (FT): 3 - 30 mm

Coppia (TQ): 30 N·m

A	Carico statico 1 F1	Carico statico 2 F2
100 mm	3500 N	850 N
200 mm	1750 N	400 N
300 mm	1100 N	250 N
400 mm	800 N	200 N
500 mm	700 N	175 N
600 mm	500 N	125 N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

