


# Kit morsetto 6000, 400 mm, CC Strut, 3–30 mm Flangia

## CODICE A CATALOGO

**6400CCHD**



## CARATTERISTICHE

I profili saldati schiena contro schiena offrono un fissaggio continuo e facilmente regolabile su tutta la lunghezza del profilo

I morsetti a pressione si fissano sul profilo strut tra due labbra impedendogli di ruotare

Sistema di fissaggio sicuro per applicazioni pesanti per passerella portacavi, condotti o tubi

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 330010

Materiale: Acciaio

Finitura: Zincata a caldo

Lunghezza (L): 400mm

Tipo di profilo strut: CC (41 x 41 mm)

Dimensione barra (RS): 10

Spessore della flangia (FT): 3 - 30 mm


A.: 26 mm

B: 13 mm

Coppia (TQ): 30 N·m

| Tipo di Strut | A      | Carico statico 1 F1 | Carico statico 2 F2 |
|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| CC            | 200 mm | 4000 N              | 1100 N              |
|               | 300 mm | 3000 N              | 750 N               |
|               | 400 mm | 2250 N              | 550 N               |
|               | 500 mm | 1800 N              | 450 N               |
|               | 600 mm | 1500 N              | 350 N               |
| AA            | 200 mm | 7000 N              | 3250 N              |
|               | 300 mm | 7000 N              | 2250 N              |
|               | 400 mm | 7000 N              | 1750 N              |
|               | 500 mm | 5500 N              | 1400 N              |
|               | 600 mm | 4500 N              | 1150 N              |

### SCHEMI



### AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### Nord America

+1.800.753.9221  
 Opzione 1 – Assistenza clienti  
 Opzione 2 – Assistenza tecnica

#### Europa

Paesi Bassi:  
 +31 800-0200135  
 Francia:  
 +33 800 901 793

#### Europa

Germania:  
 800 1890272  
 altri paesi:  
 +31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:  
 + 86 21 2412 1618/19  
 Sydney:  
 +61 2 9751 8500

