# Prof. strut tipo A, asolato, acciaio, zinc. a freddo, 3m L. 41mm x 41mm x 2 mm



## CODICE A CATALOGO

**A20L3000PG**

## CARATTERISTICHE

Profilato formato a freddo, asolato

Profili strut per applicazioni pesanti

Per il fissaggio individuale o per la costruzione efficiente di percorsi di tubi e condotti

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 310303

Tipo di profilo strut: A (41 x 41 mm)

Materiale: Acciaio

Finitura: Prezincato

Spessore (T): 2 mm

Lunghezza (L): 3000mm

Altezza (H): 41 mm

Larghezza (W): 41 mm

A.: 22.3 mm

B: 11 mm

C: 27 mm

D: 50 mm

## SCHEMI







## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

**Nord America**
+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

**Europa**
Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

**Europa**
Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

**APAC**
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.