

Bordo tondo fasc. forata, per appl. Stand., acc., PZ, 12 mm x 0.8 mm, foro 5 mm

CODICE A CATALOGO

ABP12PG

CARATTERISTICHE

Cinghia di montaggio perforata in acciaio

Racchiuso in un involucro di plastica



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 583920

Materiale: Acciaio

Finitura: Prezincato

Larghezza: 12 mm

Lunghezza: 10m

Spessore: 0.8 mm

Dimensione del foro: 5 mm

Carico statico: 560N

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/ENDDT

