

BC200-CD Conduit a morsetto, 19–25 mm OD, 16 mm Max Flangia



CODICE A CATALOGO

BC200CD1B

CARATTERISTICHE

Elimina conduit con curvatura offset

Foro filettato sul retro

Ideale per applicazioni elettriche, meccaniche e HVAC



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 182220

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato


Diametro esterno (OD): 19 - 25 mm

Spessore della flangia (FT): 16 mm Max

Dimensione barra (RS): 6

Coppia (TQ): 4 N·m

Carico statico: 440N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

