

Morsetto a C multifunzione, acciaio, zincato a caldo, putrella 17-30 mm



CODICE A CATALOGO

C30HD

CARATTERISTICHE

Morsetto multifunzione

Utilizzare con morsetto per cavo/conduit/tubo o con una rondella quadrata per morsetti a C multifunzione

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 336110

Materiale: Acciaio

Finitura: Zincata a caldo

Spessore della flangia (FT): 17 - 30 mm

Dimensione del foro (HS): 14 mm

Diametro della vite (Sc): 8


Lunghezza della vite (L): 30mm

Coppia (TQ): 3 N·m

Carico statico: 1100N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La vite di fermo deve essere stretta e serrata sul lato inclinato della trave a I.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

