

# Sistema di ancoraggio "Drop-In", S316, M10 Foro, 40 mm

## CODICE A CATALOGO

**CAM10040S6**


## CARATTERISTICHE

La filettatura interna facilita la rimozione e la manutenzione

Si installa a filo o sotto la superficie di base

Adatto per sistemi ridondanti non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessurato

Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120



## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 401155


Materiale: Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)

Dimensione del foro (HS): 10 mm

Lunghezza (L): 40mm

Diametro della punta di trapano: 12mm

| Carico assiale caratteristico secondo ETA 14-0068 - per sistemi ridondanti non strutturali |                               |                                   |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Pezzo numero                                                                               | Calcestruzzo fessurato C20/25 | Calcestruzzo non fessurato C20/25 | Profondita' nominale di ancoraggio |
| CAM6030                                                                                    | 0.80 kN                       | 0.80 kN                           | 25 mm                              |
| CAM8030                                                                                    | 1.20 kN                       | 1.20 kN                           | 30 mm                              |
| CAM10040                                                                                   | 1.70 kN                       | 1.70 kN                           | 40 mm                              |
| CAM12050                                                                                   | 2.60 kN                       | 2.60 kN                           | 50 mm                              |
| CAM8030S6                                                                                  | 1.20 kN                       | 1.20 kN                           | 25 mm                              |
| CAM10040S6                                                                                 | 1.70 kN                       | 1.70 kN                           | 40 mm                              |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

