

Supporto a J nVent CADDY Cat HP con clip per griglia a T, 25 mm Diametro

CODICE A CATALOGO

CAT16HPTS



The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with T-Grid Clip is an innovative assembly featuring a combination of the Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with a T-Grid Clip attachment. The Assembly simplifies cable management by offering quick installation to floor-mounted T-grid applications.

Engineered for high-performance data cable management, this system supports Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7, and fiber optic cables, with superior fill capacity and load ratings compared to most non-continuous alternatives. The Assemblies' rounded edges ensure proper bend radius support, protecting cable integrity and optimizing performance.

CARATTERISTICHE

Tool-free installation

Versa-Mount Technology: Innovative attachment design provides multiple structural and installation methods for wall, ceiling, and threaded rod mounting applications

Improved design allows for optimized inventory, reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs

Provides optimal support for high-performance data cable—including category cable, Power over Ethernet (PoE), and fiber optic

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 181089

Materiale: Acciaio;Spring Acciaio

Finitura: nVent CADDY Armour;Prezincato

Diametro: 25 mm

Area: 690mm²

Capacità del cavo, Cat 5e: 20

Capacità del cavo, Cat 6: 15

Capacità del cavo, Cat 6A: 10

A.: 65 mm

Carico statico: 270N

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/ENDD1

