

Cat HP J-Hook Mod clip per barra filettata M4-M12, filo 4,8 - 6,4mm



CODICE A CATALOGO

CATHPM4Z34

Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with Rod/Wire Clip allows for quick attachment to threaded rod or wire without screws or special tools. Enjoy enhanced stability and customization for efficient cable management while gaining ultimate flexibility on the job and minimizing inventory impact.

CARATTERISTICHE

Assemblaggio senza cacciaviti

Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 186082


Finitura: nVent CADDY Armour

Materiale: Acciaio armonico

Dimensione barra (RS): M4;M6;M8;M10;M12

Dimensione del filo: 4.8 - 6.4 mm

Carico statico: 130N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

