


Clip del supporto a J Cat HP con morsetto BC, girevole, flangia da 16mm max

CODICE A CATALOGO

CATHPMBCB



The Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with BC Swivel Beam Clamp offers both easy beam flange installation and 360-degree rotation for versatile cable routing. By eliminating the need for screws, rivets or special tools during assembly, installation time and cost is reduced. A simple clip onto nVent CADDY Cat HP components ensures a secure hold—ultimately enhancing rigidity and stability while minimizing inventory impact and providing flexibility on the job site.

CARATTERISTICHE

Girevole, per supportare varie direzioni dei cavi

Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO


Numero articolo: 186079

Finitura: Elettrozincato;nVent CADDY Armour

Materiale: Acciaio;Spring Acciaio

Spessore della flangia (FT): 16 mm Max

Carico statico: 267N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

