

Braccio a sbalzo con profilato E2, 300 mm


CODICE A CATALOGO

CE224H0300EG

CARATTERISTICHE

Perforato, laminato a freddo

Piastra di ancoraggio asolata



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 597510

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Lunghezza (L): 300mm

Altezza (H): 120 mm

Larghezza (W): 40 mm

Spessore (T): 2.4 mm

A.: 20 mm

B: 34 mm

C: 15.5 mm


D: 50 mm

E: 4 mm

X: 11 x 18 mm

Y: 11 x 27 mm

Dimensione del foro (HS): 5 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

