


Kit bobina con cavo 150m da 1mm e 100 supporti che non richiedono utensili-10kg

CODICE A CATALOGO

CLP1L500PACK



Il kit bobina nVent CADDY Speed Link Light Pack include una bobina da 150 metri di cavo metallico da 1 mm e 100 dispositivi di bloccaggio a profilo ultra basso.

L'imballaggio intelligente consente agli installatori di tirare e tagliare il cavo alla lunghezza necessaria senza dover estrarre la bobina dalla scatola, rendendola la soluzione ideale per ogni elettricista. Il dispositivo di bloccaggio ha una finitura lucida e un carico nominale di 10 chilogrammi, ideale per supportare e fissare illuminazione e segnaletica.

CARATTERISTICHE

Il kit include una bobina di cavo metallico nVent CADDY Speed Link e i dispositivi di bloccaggio nVent CADDY Speed Link CLP

La bobina di filo e dispositivi di bloccaggio sono nello stesso imballo, al fine di semplificare il trasporto in cantiere e ridurre i volumi di stoccaggio

L'imballaggio intelligente permette all'installatore di srotolare la lunghezza di cavo necessaria senza dovere aprire la scatola

Perfetto per aggiunte su installazioni esistenti o quando sono richieste lunghezze di cavo non standard

Il cavo in acciaio è costituito da sette trefoli composti ciascuno da sette fili elementari in acciaio di tipo aeronautico

La regolazione push / pull keyless senza utensili permette facili regolazioni

Il meccanismo di bloccaggio di basso profilo riduce al minimo l'impatto visivo

I tubetti di rilascio keyless senza utensili sono facili da utilizzare anche con i guanti

Meccanismo di chiusura in due sensi permette la regolazione in altezza semplice

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 196095

Finitura: Elettrozincato

Materiale: Acciaio;Ottone

Diametro della fune: 1 mm

Lunghezza: 150m

Numero dei dispositivi di bloccaggio: 100

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/ENDDT

