


# Giunto Orizzontale Regolabile



## CODICE A CATALOGO

**CLSW4HACGA**

## CARATTERISTICHE

Fornisce un giunto ad alta resistenza con il profilo SPEEDWAY Cable Ladder

La geometria estesa consente una maggiore regolazione del giunto della passerella a scaletta per cavi

Si installa rapidamente e facilmente con la ferramenta inclusa

Più asole consentono regolazioni in opera



## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 842020

Materiale: Acciaio


Finitura: Zincata a caldo

A.: 190 mm

B: 62 mm

C: 2 mm

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

