

Morsetto cavo/tubo, Acciaio, HD, 2" tubo

CODICE A CATALOGO

CR200HD

CARATTERISTICHE

Il perno filettato prigioniero riduce la necessità di altri elementi di ferramenta

Con la staffa di supporto per targhette UNICBAND e la fascetta Ficoband, è possibile eseguire il fissaggio a tubi e pali



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 336360

Materiale: Acciaio

Finitura: Zincata a caldo

Dimensione del tubo: 2" Min

NB/DN: 50

Diametro esterno (OD): 59.2 - 63.5 mm

Larghezza (W): 20 mm

Carico statico 1 (F1): 250N

Carico statico 2 (F2): 550N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

