

Vite di ancoraggio rapido M10 con tecn. Push-to-Install, per foro 8mm - 290kg

CODICE A CATALOGO

CRLAM10EG

CARATTERISTICHE

Da usare con calcestruzzo e mattoni

I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e denaro

Grazie al semplice design "spingi e blocca" gli installatori devono solo spingere la barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola istantaneamente in posizione

Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 390010

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Dimensione barra (RS): 10

B: 32 mm


C: 22 mm

Lunghezza (L): 72mm

Diametro della punta di trapano: 8mm

Profondità del foro: 50mm

Carico statico: 2900N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

