


Aggancio multiplo, 20 mm Foro 1, 14 mm Foro 2

CODICE A CATALOGO

CSBMA050075EG



CARATTERISTICHE

Distribuisce il carico su due tasselli

Minimizza il numero di rinforzi installati su strutture in calcestruzzo e legno

Ideale per installazioni a soffitto

Utilizzabile per rinforzi laterali e longitudinali

Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici

Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 404372

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Dimensione del foro 1 (HS1): 20 mm

Dimensione del foro 2 (HS2): 14 mm

A.: 304.8 mm

B: 63.5 mm

C: 63.5 mm

D: 228.6 mm


INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Montare sull'elemento strutturale utilizzando i fori indicati in HS1.

Il fissaggio strutturale e l'elemento di rinforzo non sono inclusi.

Carichi secondo FM				
Pezzo numero	Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBMA050050EG	14,630 N	20,100 N	24,640 N	27,570 N
CSBMA050075EG	14,630 N	20,100 N	24,640 N	27,570 N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

