

Clip di rinforzo universale, Acciaio, EG, #12, #18, #36 grappa, 14 mm Foro

CODICE A CATALOGO

CSBURC12

CARATTERISTICHE

Collega il cavo di rinforzo alla struttura

Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 402199

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Dimensioni del rinforzo: # 12;# 18;#36

Dimensione del foro (HS): 14 mm

Spessore (T): 4.27 mm

Carico elencato UL: 3430N


INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

L'elemento di rinforzo non è incluso.

Montare sulla struttura usando il foro centrale. Formare un anello infilando il cavo nei fori sulla parte inclinata delle clips di fissaggio universali e crimpare.

Carichi UL		
Pezzo numero	Braccio di Rinforzo	Capacità di carico
CSBURC38	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N
CSBURC12	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N
CSBURC58	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

