

Staffa Strutturale Universale, rinforzo con profilato Strut, 20,6 mm Foro

CODICE A CATALOGO

CSBUS2

CARATTERISTICHE

Si installa quando il braccio di rinforzo e' perpendicolare alla struttura

Tutta la bulloneria di una sola misura, elimina la necessita' di cambiare utensile

La testa a serraggio controllato consente sempre l'impiego della corretta coppia e semplifica l'ispezione



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 404569

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Dimensione del foro (HS): 20.6 mm

Larghezza (W): 40.6 mm

Spessore (T): 6.4 mm

A.: 133.4 mm

B: 12.7 mm

C: 40.6 mm

D: 50.8 mm

E: 66 mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La lunghezza di taglio del profilato e' +/- 25mm (1") della lunghezza misurata

Carichi secondo FM					
Pezzo numero	Braccio di Rinforzo	Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBUS1	41 x 41 Profilo strut	8940 N	12630 N	15210 N	16940 N
CSBUS2	41 x 41 Profilo strut	8940 N	12630 N	15210 N	16940 N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

