

Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, Liscio, 26,9mm dia, 3/4" tubo

CODICE A CATALOGO

DIN027PL



CARATTERISTICHE

Per requisiti statici elevati nell'edilizia industriale

Adatto per applicazioni a punto fisso

Può essere saldato sulla trave a T per formare un elemento scorrevole

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 400151

Materiale: Acciaio

Finitura: Semplice

Diametro esterno (OD): 26.9 mm

Dimensione del tubo: 3/4"

NB/DN: 20

Dimensione del foro (HS): 11.5 mm

Larghezza (W): 30 mm

Spessore (T): 5 mm

A.: 64 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

