

# Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, HD, 102mm dia, 3 1/2" tubo

## CODICE A CATALOGO

**DIN102HD**



## CARATTERISTICHE

Per requisiti statici elevati nell'edilizia industriale

Adatto per applicazioni a punto fisso

Può essere saldato sulla trave a T per formare un elemento scorrevole

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 400214

Materiale: Acciaio

Finitura: Zincata a caldo

Diametro esterno (OD): 102 mm

Dimensione del tubo: 3 1/2"


NB/DN: 90

Dimensione del foro (HS): 18 mm

Larghezza (W): 50 mm

Spessore (T): 8 mm

A.: 166 mm



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

