

Clip putr. fiss. mart., mont. infer, mont. acc. ar., putr. 21-28 mm, vite 11 mm



CODICE A CATALOGO

EM1318SM

CARATTERISTICHE

Può essere utilizzato per sostenere scatole, impianti o altre applicazioni da flange delle travi

Il perno filettato prigioniero riduce la necessità di altri elementi di ferramenta

Punti di fissaggio assortiti forniti per ridurre l'inventario

Per l'installazione è necessario solo un martello



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 171855

Materiale: Acciaio armonico

Finitura: nVent CADDY Armour

Spessore della flangia (FT): 21 - 28 mm

Dimensione barra (RS): 6


Diametro della vite (Sc): 6

Lunghezza della vite (L): 11mm

Carico statico 1 (F1): 450N

Carico statico 2 (F2): 330N

Carico statico 3 (F3): 110N



I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

