

FPN Sistema di ancoraggio universale, 8–10 mm Vite

CODICE A CATALOGO

FPN12

CARATTERISTICHE

Fissaggio ad espansione con viti da legno o autofilettanti

Da utilizzare su calcestruzzo, mattoni e calcestruzzo leggero



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 570740

Materiale: Nylon

Fattore di sicurezza del carico statico: 5:01

Diametro della vite: 8 - 10 mm

Lunghezza: 60mm

Diametro della punta di trapano: 12mm

Profondità del foro: 70mm

Carico statico 1: 1800N

Carico statico 2: 950N

Carico statico 3: 800N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per l'ancoraggio in calcestruzzo non fessurato C20/25, fare riferimento al Carico Statico 1. Fare riferimento al Carico statico 2 per l'ancoraggio in mattoni pieni Mz 20. Fare riferimento al Carico Statico 3 per l'ancoraggio in mattoni pieni di pietra arenaria calcarea KS 20.

I carichi statici sono calcolati sulla base del diametro massimo della vite.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

