


Morsetto con fissaggio per strut interno

CODICE A CATALOGO

INC8

CARATTERISTICHE

Monta il profilo strut all'interno delle travi



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 336290

Materiale: Acciaio armonico

Finitura: nVent CADDY Armour

Tipo di profilo strut: A (41 x 41 mm); C (21 x 41 mm)

A.: 13 mm

Diametro della vite (Sc): 8



Lunghezza della vite (L): 25mm

Coppia (TQ): 6 N·m

Carico statico: 450N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il profilo strut deve essere tagliato di 20 mm più corto della distanza interna tra le due flange delle travi, in modo da accogliere i morsetti



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

