

Clip per putrella a C, putrella 1,5–4, foro 6,8 mm



CODICE A CATALOGO

J1

CARATTERISTICHE

Fornisce un fissaggio per assemblaggi nVent CADDY Speed Link, cavi, ganci a S o catene da putrelle metalliche e travetti barra

Per l'installazione è necessario solo un martello

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 170370

Materiale: Acciaio armonico

Finitura: nVent CADDY Armour

Spessore della flangia (FT): 1.5 - 4 mm


Dimensione del foro (HS): 6.8 mm

A.: 10 mm Min

B: 36 mm

C: 44 mm

Carico statico: 700N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

