

J-TI/T Clip da barra a putrella metallica a C, Acciaio Armonico, M10 Foro, Filettato, 4–6,5 mm Flangia



CODICE A CATALOGO

J2M10TI

CARATTERISTICHE

Si fissa a travetti e putrelle metalliche a C

Supporto delle barre filettate

La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 175060

Materiale: Acciaio armonico

Finitura: nVent CADDY Armour


Dimensione del foro (HS): 10 mm

Tipo di foro: Filettata

Spessore della flangia (FT): 4.0 - 6.5 mm

A.: 10 mm Min

Carico statico: 700N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

