

# KN Gancio, 4 mm Diametro



## CODICE A CATALOGO

**KN40EG**

## CARATTERISTICHE

Si usa per riparare spezzoni di catena o combinare due catene insieme chiudendo a martello la giunzione

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 380060

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Diametro (Ø): 4 mm

Lunghezza (L): 20mm

B: 16 mm

Carico statico: 550N



### AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### **Nord America**

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

#### **Europa**

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

