

Sistema di ancoraggio drop-in flangiato, M12 Foro

CODICE A CATALOGO

LAM1250

CARATTERISTICHE

La filettatura interna facilita la rimozione e la manutenzione

Si installa a filo per incastro standard

Adatto per sistemi ridondanti non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessurato

Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120

L'aletta agevola l'installazione a filo aiutando a ottenere una profondità di ancoraggio costante e un facile allineamento della barra filettata



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 574430

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato


Dimensione del foro (HS): 12 mm

Lunghezza (L): 50mm

Diametro della punta di trapano (Ø): 15 mm

Carico assiale caratteristico secondo ETA 14-0068 - per sistemi ridondanti non strutturali

Pezzo numero	Calcestruzzo fessurato C20/25	Calcestruzzo non fessurato C20/25	Profondita' nominale di ancoraggio
LAM625	0.80 kN	0.80 kN	25 mm
LAM830	1.20 kN	1.20 kN	30 mm
LAM1040	1.70 kN	1.70 kN	40 mm
LAM1250	2.60 kN	2.60 kN	50 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

