

Staffa per barra filettata installazione filettata con staffa angolata, 7 mm Foro 1, Passante, M6 Foro 2, Filettato



CODICE A CATALOGO

M6TIB

CARATTERISTICHE

Sospende le barre filettate da strutture orizzontale come travi, travetti, soffitti e pareti in legno laminato o calcestruzzo

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 174850

Materiale: Acciaio armonico;Acciaio

Finitura: nVent CADDY Armour;Prezincato

Dimensione del foro 1 (HS1): 7 mm

Tipo di foro 1: Semplice

Dimensione del foro 2 (HS2): 6 mm


Tipo di foro 2: Filettata

Carico statico: 700N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

I carichi indicati sono solo per i dispositivi di fissaggio nVent CADDY.

Il metodo di fissaggio alla struttura deve essere valutato separatamente.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

