

# Dado profilo strut senza molla, Acciaio, HD, M12 Barra, 8 mm

## CODICE A CATALOGO

**NUTM12HD**

## CARATTERISTICHE

Usato per creare strutture di supporto con profilati nVent CADDY Eristrut



## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 315030

Materiale: Acciaio

Finitura: Zincata a caldo

Fattore di sicurezza del carico statico: 3:01



Dimensione barra (RS): 12

Spessore (T): 8 mm

Coppia (TQ): 55 N·m

| Forza di estrazione |                 |                        |        |        |
|---------------------|-----------------|------------------------|--------|--------|
| Pezzo numero        | Tipo di profilo | Spessore del profilato |        |        |
|                     |                 | 2,5 mm                 | 2 mm   | 1,5 mm |
| NUTM6xx             | A, C            | 2000 N                 | 2000 N | 2000 N |
|                     | D, E            | 2000 N                 | -      | -      |
| NUTM8xx             | A, C            | 3330 N                 | 3330 N | 3330 N |
|                     | D, E            | 3330 N                 | -      | -      |
| NUTM10xx            | A, C            | 4890 N                 | 4440 N | 4440 N |
|                     | D, E            | 4890 N                 | -      | -      |
| NUTM12xx            | A, C            | 4890 N                 | 4660 N | 4440 N |
|                     | D, E            | 3670 N                 | -      | -      |
| NUTM12Txx           | A               | 5670 N                 | 5050 N | 4440 N |
|                     | D, E            | 4250 N                 | -      | -      |
| NUTM16xx            | A               | 5670 N                 | 4660 N | 4440 N |
|                     | D, E            | 4250 N                 | -      | -      |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### **Nord America**

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

#### **Europa**

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

