

Piastra base a due fori per barra filet., acc. inox, M8, barra filet. M10, 70 mm

CODICE A CATALOGO

PBRM8M10L70S6

CARATTERISTICHE

Per applicazioni leggere con due fori e un dado/adattatore



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 587175

Materiale: Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)

Dimensione barra (RS): 8;10

Lunghezza (L): 70mm



Larghezza (W): 33 mm

Spessore (T): 2 mm

A.: 48 mm

B: 10 mm

C: 8 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

