

Supporto universale nVent CADDY Pyramid, 254 mm x 102 mm

CODICE A CATALOGO

PBU10M



CARATTERISTICHE

I dadi prigionieri in acciaio inox consentono metodi personalizzati di fissaggio alla base di supporto, incluso il semplice fissaggio di profilo strut in acciaio inox, barre filettate o altri attrezzi specifici del progetto

La parte inferiore in schiuma offre un'interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto

Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica

Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura

Le diverse dimensioni e capacità di carico offrono la possibilità di adattare la soluzione all'applicazione

Sono inclusi due fori quadri per creare una struttura di supporto ad H con una larghezza utile di 305mm (solo per PBU16)

La base è realizzata con materiale termoplastico stabilizzato ai raggi UV

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 360496

Materiale: Polietilene; Polipropilene; Acciaio inossidabile 18-8 (EN 1.4305)

Temperatura: -45 to 65 °C

Fattore di sicurezza del carico statico: 3:01

Lunghezza 1 (L1): 254 mm

Lunghezza 2 (L2): 318 mm

Altezza (H): 102 mm

Larghezza (W): 201 mm

Dimensioni delle filettature (TS): M10

Quantità di fori: 2


A.: 218 mm

Area della superficie: 59355mm²

Carico statico: 4450N

Peso unitario: 0.5 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

