


Kit supp. per unità di condiz. a piram. per tetto, 4 basi per colonna, 1257 mm

CODICE A CATALOGO

PEK4B



CARATTERISTICHE

Il kit include i gruppi della base per colonna, il telaio e i morsetti per il supporto dell'unità di condizionamento

L'assemblaggio e la regolazione delle dimensioni e dell'altezza desiderate sono possibili in pochi minuti, e richiedono l'impiego di una sola persona e di un unico attrezzo

La sbarra innovativa e i morsetti per il supporto dell'unità di condizionamento consentono un assemblaggio rapido

Il cuscinetto integrale in schiuma assicura un'interfaccia leggera per tutti i tipi di tetto

Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata

Il supporto assemblato può essere sollevato come un unico pezzo e facilmente spostato



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 360426

Materiale: Acciaio;Polipropilene;Polietilene

Finitura: Zincata a caldo

Temperatura: -34 to 54.4 °C

Altezza (H): 305 - 457 mm

Lunghezza (L): 1257mm

Base per colonna (A): 314 mm x 4 pc

Tubo squadrato (B): 1067 mm x 2 pc

Gruppo barra trasversale (C): 1232 mm x 2 pc

Larghezza (W): 1588 mm

Area della superficie: 0.36m²

Peso unitario: 36 kg



Carico statico limite (F): 4980N

Fattore di sicurezza del carico statico: 3:01

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il carico deve essere stabile ed uniformemente distribuito sull'intera installazione.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/GRDDT

