

Dado rapido per profilo Strut con barretta filettata, M8 Barra, 26 mm

CODICE A CATALOGO

QSNM8040EG

CARATTERISTICHE

Offre un rapido fissaggio universale di barre filettate e di accessori ai profili strut standard

Dado rapido preassemblato pronto per il montaggio

La molla permette il saldo posizionamento sino a quando il dado non viene stretto

Privo di alogeni



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 592912

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Dimensione barra (RS): 8

Lunghezza 1 (L1): 26 mm

Lunghezza 2 (L2): 50 mm

A.: 6 mm

B: 4 mm

C: 41 mm

Coppia (TQ): 28 N·m




Carico statico 1 (F1): 3300N

Carico statico 2 (F2): 3300N

Carico statico 3 (F3): 3300N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il Carico statico 1 rappresenta uno spessore del profilo strut di 1,5 mm. Il Carico statico 2 rappresenta uno spessore del profilo strut di 2,0 mm. Il Carico statico 3 rappresenta uno spessore del profilo strut di 2,5 mm.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

