

Clip da cavo NM a cavo/barra, 7–8 mm OD



CODICE A CATALOGO

RMX4Z34

CARATTERISTICHE

Sostiene cavi schermati non metallici con cavo di terra

Maggiori capacità e opzioni applicative combinando i prodotti 4Z e 6Z in un'unica offerta migliorata ed efficiente

La clip multifunzione migliorata consente di ottimizzare l'inventario riducendo al contempo i rischi di pianificazione del cantiere associati a più misure differenti



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 171096

Materiale: Acciaio armonico

Finitura: nVent CADDY Armour

Spessore della flangia: 3.9 - 9.5 mm

Diametro esterno: 7 - 8 mm

Dimensione barra: 4;6;8;10

Dimensione del filo: 3.9 - 4.8 mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Gli assemblaggi consentono il supporto dalla maggior parte delle tubazioni e sottostrutture.

La clip 4Z installata su un tondino liscio da 3/8" (10mm) ha un carico statico di 15lb (67N) nella direzione F2.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

