

SIT CLIM Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, 13 mm Isolamento, 35 mm OD

CODICE A CATALOGO

SCLI13I0035

CARATTERISTICHE

Pre-montata con morsetto per tubi a due viti in acciaio

Classificazione antincendio B2 secondo la normativa DIN 4102-1

Classificazione antincendio M1 secondo la normativa NFP 92-501



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 580135

Spessore di isolamento: 13 mm

Materiale: Acciaio;Poliisocianurato

Finitura: Elettrozincato

Densità: 80 kg/m³

Resistenza alla compressione: 520 kPa @ 23 °C



Conduttività termica: 0.03 W/m-K @ 10 °C

Temperatura: -40 to 90 °C

Diametro esterno (OD): 35 mm

Dimensione barra (RS): M8;M10

B: 50 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

