

Kit di fissaggio a trave

CODICE A CATALOGO

SLBM12

CARATTERISTICHE

Per installazioni dove il cavo non può essere fatto passare intorno alla trave d'acciaio

Può sostenere due sistemi di catenarie che usano i singoli dadi a occhiello come punto di ancoraggio

Il kit include morsetti e dadi a occhiello

Si può installare nella parte superiore o inferiore di travi, putrelle o travi reticolari



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 196852

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato;Zincata a caldo

Spessore della flangia (FT): 10 - 20 mm

Dimensione barra (RS): 12


Carico statico 1 (F1): 400N

Carico statico 2 (F2): 700N

Carico statico 3 (F3): 800N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il carico statico 1 rappresenta un punto di carico al centro dell'installazione delle catenarie. Il carico statico 2 rappresenta un carico distribuito tra due o tre punti sull'installazione delle catenarie. Il carico statico 3 rappresenta un carico distribuito tra quattro o più punti sull'installazione delle catenarie.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

