

# nVent CADDY Speed Link LD con gancio, S304, 1,5 mm Cavo, 5 m Lunghezza

## CODICE A CATALOGO

**SLD15L5S**

## CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale a gancio pre-assemblato

Si aggancia ad una vasta gamma di fissaggi nVent CADDY

Si fissa alla struttura dell'edificio o all'oggetto da sospendere avvolgendo il cavo ed assicurandolo con il gancio

Facile da rimuovere per applicazioni che richiedono manutenzioni periodiche

La molla di ritegno fornisce una connessione sicura

Inserire il cavo attraverso il foro e usare il lato inferiore come fine corsa



## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 195940

Materiale: Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)

Fattore di sicurezza del carico statico: 5:01

Diametro della fune: 1.5 mm

Lunghezza della fune: 5m

A.: 58.4 mm

B: 22.9 mm

C: 6.4 mm

Carico statico: 195N



Altezza (H): 19 mm

Larghezza (W): 12.7 mm

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Cavo e gancio premontato in Acciaio Inox 316 (1.4401).

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

