

# Kit supp. cavo 1,5mm con term. ancor. con supp. M6 senza ut. - 1m lung. - 19,5kg

## CODICE A CATALOGO

**SLDM615L1**

## CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale a gancio pre-assemblato

Ideale per sospendere apparecchi illuminanti, canalizzazioni aria ed altri accessori di installazione

Elegante, le ridotte dimensioni del dispositivo di bloccaggio riducono l'impatto visivo

Dispositivo di bloccaggio senza utensili è regolabile anche dopo l'installazione



## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 196028

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Fattore di sicurezza del carico statico: 5:01

Diametro della fune: 1.5 mm

Lunghezza della fune: 1m

A.: 58.4 mm

B: 22.9 mm

C: 6.4 mm



Carico statico: 195N

Dimensione barra (RS): 6

Lunghezza (L): 7mm

Altezza (H): 24.5 mm

Larghezza (W): 9.2 mm



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

