


Fissaggio per condotti d'aria circolari snodabile insonorizzato, a V

CODICE A CATALOGO

TBHS

CARATTERISTICHE

Comprende fori per il fissaggio con rivetti a strappo



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 597575

Materiale: Acciaio;Gomma EPDM-SBR

Finitura: Elettrozincato

Dimensione del foro 1 (HS1): 8.4 mm

Dimensione del foro 2 (HS2): 8.5 mm



Dimensione del foro 3 (HS3): 4.2mm

Altezza (H): 95 mm

Larghezza (W): 40 mm

Spessore (T): 2 mm

X: 8.5 x 20 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

