

Vite testa ad ancora prof. strut, acciaio, zin. a freddo, barra file. M10, 40 mm



CODICE A CATALOGO

TMN10040EG

CARATTERISTICHE

Premontato con rondella larga e dado

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 590090


Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Dimensione barra (RS): 10

Lunghezza (L): 40mm

A.: 8 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

