


# **Staf. per scat. telesc., 432–660 mm spazio mont., 38 mm, 54 mm, 63,5 prof. scat.**

## **CODICE A CATALOGO**

### **TSGB24**



The nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket is a simple and intuitive support for mounting electrical boxes within stud wall applications. This solution delivers traditional mounting, which allows the bracket to bend for multiple depths and install easily with single or multiple electrical boxes. The notched and clearly marked bend points make installation safe, fast and easy.

## **CARATTERISTICHE**

Può montare scatole multiple

Dentellato e contrassegnato per facilitare identificazione e piegatura

Il design migliorato con marcature metriche e fori pilota velocizza il montaggio preciso dei conduit per scatola tra i montanti

I fori pilota consentono un facile fissaggio della scatola con un cacciavite

Per l'installazione è necessario solo un avvitatore

Può essere montato sulla superficie o all'interno dell'intelaiatura

Regolabile per spaziature dei montanti non standard

La linguetta di interblocco previene possibili smontaggi accidentali

Esclusivo design monopezzo a rottura prestabilita



## **ATTRIBUTI DEL PRODOTTO**

Numero articolo: 187191

Materiale: Acciaio

Finitura: Prezincato

Spaziatura montante: 432 - 660 mm

Profondità scatola: 38mm;54mm;63.5mm

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

[nVent.com/ENDDT](http://nVent.com/ENDDT)

