

Alternativa telescopica al profilo di montaggio tradizionale, senza viti

CODICE A CATALOGO

TSR1220N



CARATTERISTICHE

Si può fissare direttamente a muro per applicazioni murali

Si allunga alla lunghezza desiderata ed è fissato in posizione semplicemente premendo un clip di bloccaggio

La costruzione con sezione uguale a profilo strut standard, permette di utilizzare la maggior parte di accessori dedicati in qualsiasi punto tra le due barre filettate

Righello integrato in pollici e centimetri agevola il posizionamento degli accessori di fissaggio

Supporta fino a sette conduits 2" (50 DN), sei tubi riempiti con acqua da 2" (50 DN) con 3 m di interspaziatura, o canale portacavi fino a 450 mm di larghezza

I conduit possono essere sostenuti sia sulla parte superiore che inferiore, eliminando la necessità di utilizzare un profilo strut doppio

Conduit e tubi possono essere posizionati direttamente sul profilo strut, risparmiando spazio verticale in edifici con limitato spazio per l'installazione

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 366593

Materiale: Acciaio

Finitura: Prezincato

Dimensione del foro 1 (HS1): 13.7 mm

Dimensione del foro 2 (HS2): 4.8 mm

Spessore (T): 1 mm

A.: 318 - 508 mm

B: 356 - 546 mm

C: 41 mm

D: 22.2 mm

E: 35 mm


Carico statico 1 (F1): 1330N

Carico statico 2 (F2): 880N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il carico statico 1 rappresenta un carico distribuito per larghezze di 300 - 500 mm e un carico puntuale per larghezze di 300 - 400 mm. Il carico statico 2 rappresenta un carico puntuale per larghezze di 400 - 500 mm.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

